

LightPath 354057 | Gespresste Asphäre, 6,33 mm Durchm., 0,20 NA, BBAR (350-700 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Produkt **#83-685** AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€22,95**

+ WARENKORB

Stk. 1+

€22,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.33 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
13.00 @ 633nm

Numerische Apertur NA:
0.20

Substrat: ☐
[D-ZK3](#)

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 633
Beschichtung: BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 5.20
Randdicke ET (mm): 1.71
Mittendicke CT (mm): 2.38 ±0.05
Blende: 2.5
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 354057
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Arbeitsabstand (mm): 11.600
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform