

UV/VIS-Faser, 100 Mikrometer, NA 0,22, FC-Stecker



Produkt **#23-705** **2 In Stock**

-

1

+

€197^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€197,00 stückpreis
Stk. 5-10	€177,00 stückpreis
Stk. 11-24	€158,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Patchcord	Typ:
Multimode	Fasertyp:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

1.5	Länge (m):
-----	------------

	Kerndurchmesser (µm):
100	

	Material Hülle:
PVC MONOCOIL (0.112" OD)	

Optische Eigenschaften

	Art der Beschichtung:
Nylon	
	Numerische Apertur NA:
0.22	

	Wellenlänge:
UV-VIS	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

	Stecker:
FC/PC	

Umwelt & Haltbarkeit

	Betriebstemperatur (°C):
-40 to +100	

Konformität mit Standards

	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 250:
Konform	

Produktdetails

- Versionen für UV/VIS und VIS/NIR verfügbar
 - FC-Stecker kompatibel mit [Raumfiltern](#)
 - FC-Stecker kompatibel mit [Halterungen zur Faserpositionierung](#)
 - FC- oder SMA-Stecker
- Die hochqualitativen optischen Fasern mit Stecker wurden für den UV-VIS- (190 - 1250 nm) oder den VIS-NIR-Bereich (300 - 2400 nm) entwickelt. Die Fasern haben eine Länge von 1,5 Metern und eine Beschichtung aus Nylon oder Tefzel. Sie sind mit verschiedenen Kerndurchmessern von 50 bis 1000 µm verfügbar. Die hochqualitativen optischen Fasern sind mit SMA-905- oder FC/PC-Stecker und einer numerischen Apertur von 0,22 erhältlich und ideal für Anwendungen, die eine hohe Transmission im UV-VIS- oder VIS-NIR-Bereich erfordern.

Technische Informationen

