

HOYA Asphäre aus gepresstem Glas, 0,3 NA, 12,5 mm BW

Mehr Produkte von [Hoya](#)



HOYA Molded Glass Aspheric Lenses

Produkt #13-584 3-4 TAGE

- 1 + **€95,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€95,00
Stk. 11+
€75,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
9.00 +0.00/-0.02

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.50 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.30

Substrat: ☐ M-LaC130
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Beschichtung: BBAR (680-880nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <1% @ 680 - 880nm (typical)
Mittendicke CT (mm): 3.00
Blende: 1.39
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 680 - 880
Arbeitsabstand (mm): 3.00
Konjugierter Abstand: 0
Transmittierte Wellenfront, RMS bei 632,8 nm: 0.04λ
Modellnummer: A135_CZ

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen