

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Telezentrisches TitanTL® Objektiv, 0,377X, 4/3", C-Mount



TitanTL® Telecentric Lens

Produkt #34-015 3-4 TAGE



1



€2.100,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.100,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:  
17.0mm

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:  
23.3mm

Filtergewinde:  
M72 x0.75 (Female)

Gewicht (kg):  
0.85

Horizontales Bildfeld, 1" Sensor:

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| 34.0mm                                                            |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.0171              |
| <b>Auflösung, Bildraum:</b><br>50 lp/mm @ 21% (MTF, open)         |
| <b>Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:</b><br>45.9mm              |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>6 (4)                        |
| <b>Hinweis:</b><br>TitanTL®                                       |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:</b><br>19.1mm            |
| <b>Typ:</b><br>Telecentric Lens                                   |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.377X                               |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>4/3"                                  |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>110                                |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                          |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/11 - f/22                               |
| <b>Beschichtung:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                      |
| <b>Tiefenschärfe (mm):</b><br>±4.0mm (20% @ 20 lp/mm, open)       |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):</b><br>47.7 x 35.8 |
| <b>Filterdurchmesser an der Rückseite (mm):</b><br>25.4           |
| <b>Typische Verzeichnung @ 520 nm (%):</b><br><0.05               |
| <b>Typische Telezentrie @ 520 nm (°):</b><br><0.1                 |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |