

Präziser absorbierender ND-Filter mit Antireflexbeschichtung, OD 0,3, 50 mm quadratisch



Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt #16-052 3-4 TAGE



1



€215,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€215,00

Stk. 11+

€190,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Größe (mm):
50.00 x 50.00 +0.00/-0.25

Optische Dichte OD:
0.3 ±10% @ 550nm

Glas-/Filternummer:
SCHOTT NG11

Substrat: ☐ ND Filter Glass
Länge (mm): 50.00
Beschichtung: BBAR (450-700nm)
Brechungsindex n_d: 1.50
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 481
Dicke (mm): 2.84 (nominal)
Transmission (%): 50.12
Typ: Neutral Density Filter
Breite (mm): 50.00
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Freie Apertur (%): 90
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Parallelität (Bogensekunden): <30
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform