

LightPath 355110 | Gespresste Asphäre, 7,2 mm Durchm., 0,40 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#87-127** Lagernd

Andere Beschichtungen

- 1 +

€90,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€90,00

Stk. 11+

€79,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
7.20 ±0.020

Effektive Brennweite EFL (mm):
6.24 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

0.4
Substrat: D-ZLaF52LA
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm) : 780
Beschichtung : BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität : 40-20
Freie Apertur CA (mm) : 5
Randdicke ET (mm) : 4.25
Mittendicke CT (mm) : 5.16 ±0.05
Blende : 1.25
Fase : Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster : Thickness: 0.28 (t) (mm) Material: BK7
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm) : 2.682
Artikelnummer von LightPath : 355110
Betriebstemperatur (°C) : ≤200
Typ : Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 1050 - 1600
Typische Anwendungen : Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm) : 3.5
Konjugierter Abstand : Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform