

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

HOYA Asphnare aus gepresstem Glas, 0,33 NA, 10 mm BW

Mehr Produkte von [Hoya](#)



HOYAMolded Glass Aspheric Lenses

Produkt #13-585 3-4TAGE

- 1 + €95,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€95,00

Stk. 11+

€75,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
8.00 +0.00/-0.02

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:
0.33

Substrat: ☐ M-LaF81
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Beschichtung: BBAR (680-880nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <1% @ 680 - 880nm (typical)
Mittendicke CT (mm): 2.15
Blende: 1.25
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 680 - 880
Arbeitsabstand (mm): 8.75
Konjugierter Abstand: 0
Transmittierte Wellenfront, RMS bei 632,8 nm: 0.04λ
Modellnummer: A41_Z

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen