

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LightPathn 354125 | Gespresste Asphnare, 11 mm Durchm., 0,50 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt #33-427 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€79,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€79,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):  
11.00 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):  
10.00 @633nm

Numerische Apertur NA:  
0.5

Substrat: ☐  
[D-ZK3](#)

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toleranz Brennweite (%):</b><br>±1                                          |
| <b>Designwellenlänge Asphäre (nm):</b><br>633                                  |
| <b>Beschichtung:</b><br>BBAR (1050-1600nm)                                     |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>abs</sub> <1.0% @ 1050 - 1600nm   |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                           |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>10                                            |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>1.092                                             |
| <b>Mittendicke CT (mm):</b><br>3.64 ±0.40                                      |
| <b>Blende:</b><br>1.00                                                         |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                     |
| <b>Kompatibles Laserfenster:</b><br>Thickness: 0.25 (t) (mm)<br>Material: B-K7 |
| <b>Artikelnummer von LightPath:</b><br>354125                                  |
| <b>Betriebstemperatur (°C):</b><br>≤200                                        |
| <b>Typ:</b><br>Aspheric Lens                                                   |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>1050 - 1600                                |
| <b>Typische Anwendungen:</b><br>Collimate or Focus Laser Light                 |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>7.8                                             |
| <b>Konjugierter Abstand:</b><br>Infinite                                       |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Konform</a>               |