

Absorbierender ND-Filter, OD 0,4, 12,5 mm Durchm., VIS 0°-beschichtet

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt #13-082 3-4 TAGE

- 1 + **€53,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€53,00
Stk. 11+
€46,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm): 12.50
Optische Dichte OD: 0.4 ±0.05 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:

0.35 @ 550nm
Glas-/Filternummer: Hoya ND-40
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Brechungsindex n_d: 1.50
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 525
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Transmission (%): 40.0 (average) @ 400 - 700nm
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Parallelität (mm): <0.02
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Stock No. of Uncoated Filter: #48-525

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform