

LightPath 354140 | Gespresste Asphäre, 2,4 mm Durchm., 0,58 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt #83-615 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €65,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€65,00

Stk. 11+
€57,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
2.40 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
1.45 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

0.58
Substrat: D-ZK3
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm) : 780
Beschichtung : BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität : 40-20
Freie Apertur CA (mm) : 1.6
Randdicke ET (mm) : 0.48
Mittendicke CT (mm) : 1.02 ±0.03
Blende : 0.86
Fase : Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath : 354140
Betriebstemperatur (°C) : ≤200
Typ : Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 1050 - 1600
Typische Anwendungen : Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm) : 0.81
Konjugierter Abstand : Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform