

0,5" D., f/10, unbeschichtet, gepresste Asphäre aus Acryl



Molded Acrylic Aspheric Lenses



Produkt #48-169

AUSVERKAUF

15 In Stock

-

1

+

€57⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€57,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Aspheric Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
12.70 ±0.1	Durchmesser (mm):
	Freie Apertur CA (mm):

11.4	
	Randdicke ET (mm):
2.0	
	Mittendicke CT (mm):
2.30	
	Radius R (mm):
62.23	

Optische Eigenschaften	
	Effektive Brennweite EFL (mm):
127.00 @ 632.8nm	
	Numerische Apertur NA:
0.05	
	Hintere Brennweite BFL (mm):
125.5	
	Substrat: ☐
PMMA	
	Toleranz Brennweite (%):
±1	
	Designwellenlänge Asphäre (nm):
632.8	
	Beschichtung:
Uncoated	
	Blende:
10.0	
	Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100	

Umwelt & Haltbarkeit	
	Betriebstemperatur (°C):
80.0	

Konformität mit Standards	
	RoHS 2015:
Konform	
	Konformitätszertifikat:
Anzeigen	
	Reach 242:
Konform	

Produktdetails

- Linsendaten verfügbar
- Verringerte sphärische Aberration
- Breitbandige AR-Beschichtung erhältlich

Unsere gepressten Asphären aus Acrylglas sind eine günstige Lösung für viele Anwendungen. Die Linsen können aufgrund der Linsendaten einfach in Laboraufbauten oder OEM-Anwendungen integriert werden. Sie sind sowohl unbeschichtet als auch mit breitbandiger AR-Beschichtung verfügbar. Standarddurchmesser von 0,5" und 1" ermöglichen eine einfache Halterung über unsere [Linsenhalter](#).