

Neutraldichtefilter, 0,5 optische Dichte, 48 mm Durchmesser



Produkt **#29-006** **4 In Stock**

- 1 + €163^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-10	€163,00 stückpreis
Stk. 11-25	€143,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Neutral DensityFilter **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

48.00 **Durchmesser (mm):**

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:

0.5

Wratten 2

Substrat: □

Uncoated

Beschichtung:

32.00

Transmission (%):

400 - 700

Blockungsbereich (nm):

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Konform

Reach 223:

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- In großen Größen erhältlich
- Einfach zuzuschneiden
- Kodak-Filternummer 96

Die Kodak Wratten-2-Neutrallichtefilter werden zur Lichtintensitätsreduzierung im sichtbaren Bereich eingesetzt und verändern das spektrale Profil nicht. Die Filter haben eine Dichtetoleranz von $\pm 10\%$. Obwohl sie Infrarotstrahlung transmittieren, ist die Neutralität nur für sichtbare Wellenlängen gewährleistet. Alle Filter sind 0,1 mm dick.

Bitte beachten Sie: Eine Lagerung in feuchter Umgebung kann zu einem Eintrüben des Filters führen. Der Filter sollte nicht für längere Zeit Temperaturen über 50°C ausgesetzt sein. Jeder 0,3 Dichteschritt entspricht einer Blendenstufe.

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem [Wissens-Zentrum](#) finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine [E-Mail](#) oder [chatten Sie](#) mit unserem technischen Support.



Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten