

LightPath 354125 | Gespresste Asphäre, 11 mm Durchm., 0,50 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#33-427** AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

- 1 +

€79,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€79,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
11.00 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.00 @633nm

Numerische Apertur NA:
0.5

Substrat: ☐
[D-ZK3](#)

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 633
Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 10
Randdicke ET (mm): 1.092
Mittendicke CT (mm): 3.64 ±0.40
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: B-K7
Artikelnummer von LightPath: 354125
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 1050 - 1600
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 7.8
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform