

LightPath 355151 | Gespresste Asphäre, 3 mm Durchm., 0,50 NA, BBAR (350-700 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#83-582** Lagernd

Andere Beschichtungen

- 1 +

€65,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€65,00

Stk. 11+

€57,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
3.00 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
2.00 @ 780nm

Numerische Apertur NA:

0.50
Substrat:  D-ZLaF52LA
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm) : 780
Beschichtung : BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität : 40-20
Freie Apertur CA (mm) : 2
Randdicke ET (mm) : 1.40
Mittendicke CT (mm) : 1.89 ±0.03
Blende : 1.00
Fase : Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster : Thickness: 0.25 (t) (mm) Material: BK7
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm) : 0.479
Artikelnummer von LightPath : 355151
Betriebstemperatur (°C) : ≤200
Typ : Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 350 - 700
Typische Anwendungen : Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm) : 1.029
Konjugierter Abstand : Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform