

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LightPath 355561 | Gespresste Asphnare, 15 mm Durchm., 0,60 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt #37-107 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€78,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€78,00

Stk. 11+

€68,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
15.00 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.00 @ 850nm

Numerische Apertur NA:

0.6
Substrat: D-ZLaF52LA
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm) : 850
Beschichtung : BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität : 60-40
Freie Apertur CA (mm) : 12.5
Randdicke ET (mm) : 2.56
Mittendicke CT (mm) : 5.38 ±0.05
Blende : 0.83
Fase : Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath : 355561
Betriebstemperatur (°C) : ≤200
Typ : Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 1050 - 1600
Typische Anwendungen : Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm) : 7
Konjugierter Abstand : Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform