

TECHSPEC® Telezentrisches PlatinumTL™ Objektiv, 0,5X, 28,7 mm, TFL-Mount



PlatinumTL™ Telecentric Lenses



Produkt #16-749 3-4 Tage

- 1 +

€2.995,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.995,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Bildfeld, 28,7 mm Sensor:
57.4mm

Länge (mm):
172.33

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
12.8mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

17.70mm
Filtergewinde: M86 x 1.00 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 90.0
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 25.6mm
Max. Bildkreis (mm): 28.70
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.041
Produktnr. Halterung: #63-441 Sold Separately
Auflagemaß (mm): 17.5
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 34.6mm
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 28.4mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (7)
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.055
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.020
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.5X
Max. Sensorgröße: APS-C
Arbeitsabstand (mm): 175.00
Mount: TFL-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Tiefenschärfe (mm): ±2.05 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor: 44.8mm
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 44.8 x 33.6
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen