

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LightPath 354340 | Gespresste Asphnare, 6,33 mm Durchnm., 0,64 NA, BBAK (350-700 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt #87-161 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + €85,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€85,00

Stk. 11+

€75,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
6.33 ±0.020

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.03 @685nm

Numerische Apertur NA:

0.64
Substrat: D-ZK3
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm) : 685
Beschichtung : BBAR (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≤0.5% @ 350 - 700nm
Oberflächenqualität : 40-20
Freie Apertur CA (mm) : 5.1
Randdicke ET (mm) : 1.48
Mittendicke CT (mm) : 3.10 ±0.03
Blende : 0.78
Fase : Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster : Thickness: 1.20 (t) (mm) Material: K3
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm) : 1.483
Artikelnummer von LightPath : 354340
Betriebstemperatur (°C) : ≤200
Typ : Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 350 - 700
Typische Anwendungen : Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm) : 2.68
Konjugierter Abstand : Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform