

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LightPath 355160 | Gespresste Asphnare, 4 mm Durchnm., 0,55 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt #83-607 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€24,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€24,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
4.00 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
2.73 @780nm

Numerische Apertur NA:
0.55

Substrat: [D-ZLaF52LA](#)

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 780
Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 3
Randdicke ET (mm): 0.71
Mittendicke CT (mm): 1.43 ±0.05
Blende: 0.91
Fase: Protective bevel as needed
Kompatibles Laserfenster: Thickness: 1.20 (t) (mm) Material: Polycarbonate
Abstand zwischen Fenster und Linse (D) (mm): 1.170
Artikelnummer von LightPath: 355160
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 1050 - 1600
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 2.37
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform