

0,5mm D, 1550nm DWL, 0,0mm WD, NIR Beschichtung, GRIN Linse



Produkt #64-545 3-4 TAGE

- 1 + **€68,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€68,50
Stk. 11+
€60,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
0.50 +0.00/-0.01

Effektive Brennweite EFL (mm):
0.46

Substrat: ☐
Aluminosilicate Glass Embedded with Silver Ions

Blende:

0.92
Numerische Apertur NA: 0.53
Beschichtung: BBAR (1310-1550nm)
Typ: Gradient Index Lens
Freie Apertur (%): 90.00
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 1310 - 1550nm ±30nm
Gradientenkonstante (mm⁻¹): 1.340
Brechungsindex: n_d - Mitte der Linse: 1.616
Länge (mm): 1.17
Pitch: 0.25
Oberflächenqualität: 40-20
Arbeitsabstand (mm): 0
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±0.01
Längentoleranz (%): ±5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen