

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Telezentrisches MercuryTL™ Objektiv mit Flüssiginse, 0,75X



0.75XMercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens, #36-192



Produkt #36-192 3-4TAGE

- 1 +

€2.130,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.130,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
148.70

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
8.7mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
11.7mm

Filtergewinde:

M30.5 x 0.50 (Female)
Gewicht (g): 222
Horizontales Bildfeld, 1/3" Sensor: 6.5mm
Produktnr. Halterung: #56-870 Sold Separately
Hinweis: MercuryTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.057
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.04
Gewindedurchmesser (mm): 36
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.75X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 85 - 99
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/10
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 11.7 x 8.8
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen