

0,5“ Verstellweg, engl. Gewindeschraube, Bühne mit Kugellager mit Durchbohrung



32mm/1.25" Side drive stage and its X-Y-Z configuration

Produkt **#37-924** **2 In Stock**

-

1

+

€530⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€530,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English	Typ:
Thru-Hole	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X)	Art der Bewegung:
	Führungssystem:

Ball Bearing	
Orientierung Verstelle ­ schraube:	
Side Drive	
Bühnengröße (mm):	
31.8 x 31.0	
Verstellweg (Zoll):	
0.5	
Aufbau:	
Aluminium Stage	
Skaleneinteilung (Zoll):	
0.001	
Höhe (Zoll):	
0.50	
Höhe (mm):	
12.7	
Belastbarkeit, senkrecht (lbs):	
6	
Bühnengröße (Zoll):	
1.25 x 1.22	
Abweichung von gerader Linie (Inch):	
0.00008/inch of travel	
Gewicht (lbs):	
0.16	
Thrust Capacity, T _a (lbs):	
10	
Thrust Capacity, T _b (lbs):	
3	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Verstellung:	
English Micrometer	

Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	
Konform	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

#57-248 riser plate is required for mounting 1.25" side drive stages in X-Y configurations in order to obtain required offset since the micrometer drive head is higher than the stage mounting surface. **Adapter Plates** and **Z-Axis Brackets** are available for ball bearing stages and slides.

- Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
- Versionen mit und ohne Durchbohrung
- Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
- Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen

Die englischen Bühnen mit Kugellager und englischem Lochmuster auf Ober- und Unterseite besitzen ein Kugellager, das eine Abweichung von der geraden Linie von nur 0,00008" pro Zoll Verstellweg bietet. Die Bühnen sind in einer Vielzahl von Bühnengrößen mit verschiedenen Verstelle­schraubenpositionen, Verstellwegen und Verstellmechanismen verfügbar und werden mit oder ohne Durchbohrung in der oberen Platte angeboten. Die englischen und metrischen Versionen mit Gewindeschraube bieten Einteilungen von 0,001" oder 0,01 mm für Anwendungen, die eine Positionsablesung erfordern, während die Modelle mit Mikrometerschraube (Steigung 64) für die Feinpositionierung gedacht sind. Englische Bühnen mit Kugellager haben geringe Reibung und bieten eine glatte, lineare Bewegung ohne Spiel. Alle Bühnen werden inkl. Schrauben für den X-Y-Aufbau und die Positionsfixierung geliefert.

Bitte beachten Sie: **Adapterplatten** und **Z-Achsen Adapterplatten** sind für die Befestigung an Lochplatten und für den X-Y-Z-Aufbau verfügbar. Die Z-Achsen Adapterplatten beinhalten Schrauben für den X-Y-Z-Aufbau mehrerer Bühnen.

Technische Informationen

