

TECHSPEC® Telezentrisches GoldTL™ Objektiv, 0,5X, 2/3“



#54-798 (0.5X)

Produkt #54-798 3-4 Tage

- 1 + €2.035,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.035,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
150.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
12.8mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
17.6mm

Filtergewinde:
M58 x0.75 (Female)

Max. Durchmesser (mm):

65.00
Gewicht (kg): 0.84
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.042
Produktnr. Halterung: #56-025 Sold Separately
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10: >55% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (5)
Hinweis: GoldTL™
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 14.4mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.025
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): 0.015
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.5X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 117 - 142
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/25
Beschichtung: N4 MgF2
Tiefenschärfe (mm): ±2.1 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 17.6 x 13.2
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen