


Absorbierender ND-Filter, OD 0,9, 50 mm Durchm., NIR II-beschichtet

Mehr Produkte von [Hoya](#)



Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt #13-260 3-4 TAGE

- 1 + **€156,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€156,00

Stk. 11+
€137,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00

Optische Dichte OD:
0.9 ±0.1 @ 400-700nm (Uncoated Filter)

Nominal Optical Density @ Center of Coating:

1.18 @ 1200nm
Glas-/Filternummer: Hoya ND-13
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Beschichtung: NIR II (750-1550nm)
Brechungsindex n_d: 1.510
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 535
Dicke (mm): 2.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.5
Transmission (%): 12.5 (average) @ 400 - 700nm
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Parallelität (mm): <0.02
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1550
Stock No. of Uncoated Filter: #65-816

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform