

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Telezentrisches Cobalt I.L. Objektiv, 0,9X



0.9X Magnification



Produkt #62-901 □ Lagernd



1



€2.180,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€2.180,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
199.80

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
8.89mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
12.23mm

Filtergewinde:

M62 x 0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 65.0
Gewicht (g): 853
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 14.4mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.075
Produktnr. Halterung: #56-025 Sold Separately
Auflagemaß (mm): 17.5
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 15.65mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (7)
Hinweis: CobaltTL
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 10.01mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.089
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.014
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.9X
Max. Sensorgröße: 1.1"
Arbeitsabstand (mm): 111
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Tiefenschärfe (mm): ±0.66mm at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 15.8 x 11.6
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Konformitätszertifikat: Anzeigen