

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

LightPath 355392 | Gespresste Asphnare, 4 mm Durchnm., 0,60 NA, BBAR (1050-1600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Precision Molded Aspheric Lenses

Produkt **#83-628** AUSVERKAUF ☐ Lagernd

☐ [Andere Beschichtungen](#)



1



€22,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€22,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
4.00 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
2.75 @ 830nm

Numerische Apertur NA:
0.60

Substrat: ☐
[D-ZLaF52LA](#)

Toleranz Brennweite (%): ±1
Designwellenlänge Asphäre (nm): 830
Beschichtung: BBAR (1050-1600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 1050 - 1600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 3.6
Randdicke ET (mm): 1.34
Mittendicke CT (mm): 2.24 ±0.02
Blende: 0.78
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 355392
Betriebstemperatur (°C): ≤200
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 1050 - 1600
Typische Anwendungen: Collimate or Focus Laser Light
Arbeitsabstand (mm): 1.5
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform