

1-128, 101,6 x 101,6mm NBS 1963A Testbild negativ, Opal



NBS 1963A Resolution Target

Produkt **#85-284** KONTAKT

-

1

+

€381^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€381,00 stückpreis
Stk. 5+	€362,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Negative

Typ:

Hinweis:

Pattern Location is Centered	
NIST-Zertifikat:	
No	
Changes in Frequency Steps: 1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 , 4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 23.0, 26.0, 29.0, 32.0, 40.0, 45.0, 51.0, 57.0, 64.0, 72.0, 80.0, 90.0, 101.0, 114, 128	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Mustergröße (mm):	
42.0 x40.5	
Größe (mm):	
101.6 x 101.6	
Dicke (mm):	
1.50 ±0.100	
Toleranz Größe (mm):	
±0.100	
Line Width Tolerance (µm):	
±12.1 - 1.0	
Optische Eigenschaften	
Beschichtung:	
Vacuum deposited durable chromium pattern	
Frequenz (lp/mm):	
1-128	
Substrat:	
Opal Glass	
Optische Dichte OD:	
≥3.0	
Konformität mit Standards	
RoHS 2015:	
Konform	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
Reach 235:	
Konform	

PRODUKTDDETAILS

- Negatives oder positives Muster (Chrombeschichtung ≥ 3,0 OD)
- Nach NBS Standard 1010A
- Frequenzbereich von 1 - 512 Linienpaaren/mm

Bei diesen Testbildern wird das Auflösungsmuster 1963A nach dem National Bureau of Standards verwendet. Erhältlich positiv oder negativ (schwarzes Muster/ transparentes Muster auf schwarzem Hintergrund) sowie auf Float- oder Opalglas (transparent/weiß). Ideal für präzise Optiktests.