

1-128, 101,6 x 101,6mm NBS 1963A Testbild positiv, Opal



NBS 1963A Resolution Target

Produkt **#85-283** [KONTAKT](#)

-

1

+

€381⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€381,00 stückpreis
Stk. 5+	€362,20 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Positive	Typ:
Pattern Location is Centered	Hinweis:
No	NIST-Zertifikat:
Changes in Frequency Steps: 1.1, 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2, 3.6, 4.0 ,	

4.5, 5.0, 5.6, 6.3, 7.1, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 16.0, 18.0, 20.0, 23.0, 26.0, 29.0, 32.0, 40.0, 45.0, 51.0, 57.0, 64.0, 72.0, 80.0, 90.0, 101.0, 114, 128

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
42.0 x40.5	Mustergröße (mm):
101.6 x 101.6	Größe (mm):
1.50 ±0.100	Dicke (mm):
±0.100	Toleranz Größe (mm):
±12.1 - 1.0	Line Width Tolerance (µm):

Optische Eigenschaften	
Vacuum deposited durable chromium pattern	Beschichtung:
1-128	Frequenz (lp/mm):
Opal Glass	Substrat:
≥3.0	Optische Dichte OD:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- Negatives oder positives Muster (Chrombeschichtung ≥ 3,0 OD)
- Nach NBS Standard 1010A
- Frequenzbereich von 1 - 512 Linienpaaren/mm

Bei diesen Testbildern wird das Auflösungsmuster 1963A nach dem National Bureau of Standards verwendet. Erhältlich positiv oder negativ (schwarzes Muster/ transparentes Muster auf schwarzem Hintergrund) sowie auf Float- oder Opalglas (transparent/weiß). Ideal für präzise Optiktests.