

0,75X, 120mm Arbeitsabstand, In-Line-Beleuchtung, telezentr. Objektiv



Produkt #59-836 3-4 TAGE



1



€1.850,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.850,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
160.00

Ferrulendurchmesser (Inch):
0.312

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
8.5mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
11.7mm

Max. Durchmesser (mm):
29.5

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 11.7mm
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 0.75X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 120.00
Mount: C-Mount
Art: In-Line Illumination
Blende (f#): f/13.3
Verzeichnung (%): ≤0.1
Passende Lichtleiter/Beleuchtungsquellen: 1/4" (0.312")
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS: Nicht konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen