

# Optikkleber von Norland, 1 oz. Flasche NOA 61

Mehr Produkte von [Norland](#)



Norland Optical Adhesive NOA61, 1 oz. Application Bottle

Produkt **#37-322** **20+ In Stock**

-

1

+

€41<sup>,50</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €41,50 stückpreis               |
| Stk. 5-11     | €37,40 stückpreis               |
| Stk. 12+      | €35,60 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails |                        |
|----------------|------------------------|
| 1              | Größe (oz):            |
| 61             | Produktnummer Norland: |
| 4 months       | Haltbarkeit:           |

|                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bottle                                                                                                                                                                                                 | Typ:                                       |
| <div>Typische Anwendungen:</div> <div>Preferred adhesive for precision optical bonding.<br/>Meets ML-A-3920. Low shrinkage and resiliency of adhesive minimizes strainadhesive minimizes strain.</div> |                                            |
| Optische Eigenschaften                                                                                                                                                                                 |                                            |
| 1.56 @ 589nm                                                                                                                                                                                           | Brechungsindex (n <sub>d</sub> ):          |
| 320 - 380                                                                                                                                                                                              | Absorptionsbereich (nm):                   |
| Materialeigenschaften                                                                                                                                                                                  |                                            |
| Excellent                                                                                                                                                                                              | Verklebung Glas:                           |
| Excellent                                                                                                                                                                                              | Verklebung Metall:                         |
| Fair                                                                                                                                                                                                   | Verklebung Kunststoff:                     |
| 300                                                                                                                                                                                                    | Viskosität (cps):                          |
| Glass to Glass/Metal                                                                                                                                                                                   | Klebertyp:                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                      | Energie zur vollständigen Härtung (J/cm²): |
| Umwelt & Haltbarkeit                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Tough                                                                                                                                                                                                  | Widerstandsfähigkeit:                      |
| Konformität mit Standards                                                                                                                                                                              |                                            |
| Konform                                                                                                                                                                                                | RoHS 2015:                                 |
| Anzeigen                                                                                                                                                                                               | Konformitätszertifikat:                    |
| Konform                                                                                                                                                                                                | Reach 251:                                 |

## Produktdetails

- Exzellente optische Eigenschaften
- Kleber für Glas, Metall und Kunststoff
- Härtet unter UV-Licht schnell aus
- Vorgefüllte Dosierspritzen mit optischem Kleber von Norland sind ebenfalls verfügbar

Optikkleber von Norland sind transparente, lösungsmittelfreie Kleber für Optiken, die im ultravioletten Licht innerhalb von Minuten aushärten. Die Kleber werden zur präzisen Ausrichtung oder Positionierung eingesetzt, wenn eine robuste und dauerhafte Klebeverbindung benötigt wird. Optikkleber von Norland sind für eine Vielzahl von Materialien geeignet, u. a. für Glas auf Glas, Glas auf Glas/Metall und Kunststoff auf Kunststoff/Glas. Der Optikkleber wird einfach auf die optische Grenzfläche aufgetragen, die Komponenten werden justiert und sind nach dem Aushärten im UV-Licht fixiert. Da der Klebstoff nur unter UV-Licht aushärtet, ist die Positionierung nicht zeitkritisch.

## Technische Informationen

| NORLAND OPTICAL ADHESIVES (NOA) APPLICATION NOTES |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Title                                             | Description                                                                                                                       |
| Applying Adhesive                                 | Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles. |
| Chemical Resistance of NOA                        | Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.                        |
| Preventing Lens Separations with NOA              | Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.                                                   |
| Separating Lenses Bonded with NOA                 | Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.                                                      |

