

TECHSPEC® 10" D. x 80" BW enhanced Alu., parab. Spiegel



Produkt #32-275-533 3-4 TAGE

- 1 + **€2.372,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-2
€2.372,00
Stk. 3+
€2.016,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

📌 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ BOROFLOAT®SUPREMAX®

Toleranz Brennweite (%): ±1.5

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit:

N/8
Durchmesser (Zoll): 10.0 +0.06/-0
Durchmesser (mm): 254.00 +1.5/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll): 80.0
Effektive Brennweite EFL (mm): 2,032.00
Krümmungsradius (mm): 4,064.00
Blende (f/#): f/8
Beschichtung: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Art der Beschichtung: Metal
Rückseite: Ground
Freie Apertur CA (mm): 229
Randdicke ET (Inch): 1.75
Randdicke ET (mm): 44.50
Typ: Parabolic Mirror
Wellenlängenbereich (µm): 0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform