

10 lp/mm, 1" x 3" Strichg., Quarzgl. mit Fl.



Produkt **#57-875** AUSVERKAUF **2 In Stock**

-

1

+

€400^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€400,00 stückpreis
Stk. 5+	€380,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
3.00	Länge (Zoll):
12.7 x 25.4	Mustergröße (mm):
1.10	Dicke (mm):
1.00	Breite (Zoll):

Optische Eigenschaften	
Vacuum Deposited Chrome Fluorescent Peak Excitation @ 365 nm; Fluorescent Peak Emission @ 550 nm	Beschichtung:
10.00	Frequenz (lp/mm):
Fused Silica with Fluorescent Backing	Substrat:
3.00	Optische Dichte OD:

Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 240:

Produktdetails

- Zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung und Parfokalität
- Ideal für Strichplatten- und Bildfeldkalibrierung
- Erhältlich aus Floatglas, Quarzglas, Quarzglas mit fluoreszierender Rückseite und [Opal](#)

Die präzisen Strichgitter auf Glasscheibchen sind besonders bei Mkroskopen sehr gut zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung und Parfokalität geeignet. Verschiedene Linienpaarzahlen pro Millimeter (LP/mm) erhältlich.