

# Gefasster absorbierender ND-Filter, OD 0,9, M58,0 x 0,75



Produkt #54-743 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

- 1 + **€38,95**

+ WARENKORB

|         |
|---------|
| Stk. 1+ |
| €38,95  |

|                                 |
|---------------------------------|
| Mengenrabatte                   |
| <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

|                 |
|-----------------|
| Downloadbereich |
|-----------------|

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Optische Dichte OD:</b><br>0.9                            |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>54.0                        |
| <b>Filtergewinde:</b><br>M58 x0.75                           |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>ND Filter Glass |
| <b>Dicke mit Fassung (mm):</b><br>5.00                       |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>80-50                                       |
| <b>Transmission (%):</b><br>12.5                                           |
| <b>Typ:</b><br>Mounted Imaging Filter                                      |
| <b>Blockungsbereich (nm):</b><br>400 - 700                                 |
| <b>Fassungsdicke (mm):</b><br>3.8 ±0.1                                     |
| <b>Hinweis:</b><br>AR Coating: MgF <sub>2</sub>                            |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤1.75% @400 - 700nm |
| <b>Fassungsdurchmesser (mm):</b><br>60.0 +0/-0.2                           |
| <b>Fassungsdicke inkl. Gewinde (mm):</b><br>6.3                            |

Konformität mit Standards

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a>     |