

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #57-107 3-4 TAGE

- 1 + €375,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€375,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebsstrom (mA):
≤35

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +45

Betriebsspannung (V):
5 DC ±5%

Ausgangsleistung (mW):
0.9

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad/°C): <0.01
Leistungsstabilität (%) : <2
Wellenlänge (nm): 655.00
IEC-Klasse: 2.00
Wellenlängentoleranz (nm): ±10
Toleranz Ausgangsleistung (%) : ±5
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-099 Europe: Not Available Japan: #59-099 Korea: Not Available China: #59-099
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden): >115,000
Wellenlängenstabilität (nm/°C): 0.25
Modulationsfrequenz (kHz): DC to 300kHz (at 95% modulation depth to -3dB)
Strahlgröße bei Nahfokus (µm): <50
Punktgenauigkeit (mrad): ≤10 at Factory Set Focus
Elektrische Kabel/Verbindung: red (+V), black (-), yellow (Vcontrol), green/yellow (case)
Hinweis: Includes: Users Manual, Warning Label, Wire Harness, and Focus Key
Strahldurchmesser (mm): 2.00 at Aperture
Auskopplung: Free Space
Lasertyp: Diode
Strahldivergenz (mrad): 0.35 Typical
CDRH-Laserklasse: II
Farbe: Red
Fokusbereich: 35mm - ∞
Länge (mm): 47.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen