

Kompaktes, fokussierbares LDM-Laserdiodenmodul, 0,9 mW, 670 nm



Produkt #38-920 **14 In Stock**

- 1 + €179^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-9	€179,00 stückpreis
Stk. 10+	€170,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Produktdetails

Index Guided Diode, CW

Typ:

Konstante Ausfallrate MTTF@25° (Stunden):
≥120,000

Fully shielded, reverse polarity protected

Regelung:

Hinweis:
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key

Lasertyp:
Diode

CDRH-Laserklasse:
II

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
22.00

Punktgenauigkeit (mrad):
≤10

Länge der Anschlussleitung (mm):
215

Länge (mm):
34.00

Optische Eigenschaften

Wellenlänge (nm):
670.00

Wellenlängentoleranz (nm):
±10

Wellenlängenstabilität (nm/°C):
0.25

Strahlgröße bei Nahfokus (µm):
<0.550

Strahldurchmesser (mm):
5.00 at Aperture

Strahldivergenz (mrad):
<0.2

Farbe:
Red

Fokusbereich:
150mm - ∞

Elektronische Spezifikationen

Betriebsstrom (mA):
<0.550

Ausgangsleistung (mW):
0.9 (Maximum)

Toleranz Ausgangsleistung (%):
±5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: [#59-099](#)
Europe: Not Available
Japan: [#59-099](#)
Korea: Not Available
China: [#59-099](#)

Spannungsversorgung:
3.5 - 5 VDC

Elektrische Kabel/Verbindung:
red (+), black (-)

Auskopplung:
Free Space

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-10 to +45

Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 240:
[Konform](#)


Produktdetails

- Varianten für runde und elliptische Strahlen
- Blanke Kabelenden zur Systemintegration
- Fokussierbar von 20 mm bis unendlich

Kompakte, fokussierbare LDM-Laserdiodenmodule sind eigenständig und kompakt bieten eine Vielzahl an Funktionen. Sie sind bei vielen Anwendungen ein idealer Ersatz für Helium-Neon-Laser und zeichnen sich durch eine ausgezeichnete Haltbarkeit, kleine Baugröße und verschiedene Wellenlängen und Leistungen aus. Eine elliptische Strahlform kann vom Benutzer über eine Fokussierlinse aus Glas eingestellt werden. Runde Strahlformen werden über eine langbrennweitige Plastiklinse erzeugt und eignen sich für Anwendungen mit großen Entfernungen oder Justieraufbauten. Typische Anwendungen der kompakten, fokussierbaren LDM-Laserdiodenmodule: Pilotstrahl zur Justierung, Barcode-Lesegeräte, Messungen, räumliches Scannen, Robotersteuerung, Zielbestimmung, Positionierung und Analyse. Allen Diodenmodulen liegt eine Fokussiereinheit bei. Liniengeneratoren sind für alle aufgeführten Diodenlasermodule erhältlich. Für den Betrieb ist ein [Netzteil](#) erforderlich, das separat erhältlich ist.

Bitte beachten Sie: Das Laserdiodengehäuse ist elektrisch isoliert von der Versorgungsspannung.

Technische Informationen



;