


# 0° Einfallswinkel, 25mm Durchmesser, Kaltlichtspiegel



Produkt **#43-844** AUSVERKAUF **20+ In Stock**

-

1

+

€15<sup>,25</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €15,25 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

|             |      |
|-------------|------|
|             | Typ: |
| Cold Mirror |      |

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 25.00 | Durchmesser (mm):    |
| 3.30  | Dicke (mm):          |
| ±0.25 | Toleranz Größe (mm): |

| Optische Eigenschaften                                                                                   |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dielectric                                                                                               | Art der Beschichtung:                                                                       |
| Cold Mirror, 0°                                                                                          | Beschichtung:                                                                               |
| 4 - 6λ                                                                                                   | Oberflächenebenheit (P-V):                                                                  |
| 425 - 1200                                                                                               | Wellenlängenbereich (nm):                                                                   |
|                         | Substrat:  |
| 0.00                                                                                                     | Einfallswinkel (°):                                                                         |
| Beschichtungsspezifikation:<br>R <sub>avg</sub> >90% @425 - 675nm<br>T <sub>avg</sub> >85% @800 - 1200nm |                                                                                             |
| 80-50                                                                                                    | Oberflächenqualität:                                                                        |





| Konformität mit Standards |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <a href="#">Anzeigen</a>  | Konformitätszertifikat: |

## Produktdetails

- Einfallswinkel 0° und 45° erhältlich
- Reflektiert 90% des sichtbaren Lichtes
- Lässt 80% des NIR- und IR-Spektrums durch

Diese Kaltlichtspiegel haben Einfallswinkel von 0° und 45° und eignen sich ideal zum Abbau der unerwünschten Wärme, die durch Infrarotstrahlung entsteht. Eine mehrlagige dielektrische Beschichtung reflektiert 90% des sichtbaren Lichts, lässt aber über 80% des NIR- und IR-Spektrums durch. Kaltlichtspiegel können bei Umgebungstemperaturen von -45°C bis +232°C eingesetzt werden und sind sehr robust. Sie eignen sich ideal für Projektionssysteme, in denen ein Wärmestau zu Systemschäden führen kann. Die Kaltlichtspiegel bestehen aus BOROFLOAT®-Glas und können für jede Anwendung auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden.

## Technische Informationen



# Kompatible Halterungen

;