

Zylindrisches Mikrolinsenarray, 10 x 10 mm, 500 µm Pitch, 3,2° Divergenz



Produkt #86-844 3-4 TAGE

- 1 + **€705,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€705,00

Stk. 11+
€620,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Effektive Brennweite EFL (mm):
4.50

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Beschichtung:
Uncoated

Typ:

Lens Array
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Toleranz Größe (mm): ±0.05
Größe (mm): 10.0 x 10.0
Divergenzwinkel (°): ±3.2
Pitch (µm): 500.00
Toleranz Pitch (µm): ±0.25
Radius R (mm): 2.040
Dicke (mm): 1.00
Toleranz Dicke (mm): ±0.05

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen