

Lineare Hintergrundbeleuchtung mit mittlerer Intensität, 12“, blau 455 nm

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights

Produkt **#18-640** AUSVERKAUF **1 In Stock**

-

1

+

€985^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€985,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
BL31310-455	Modellnummer:
50000	Lebensdauer der LED (Stunden):
LED Illuminator	Beleuchtungsart:
Hinweis: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available	

Advanced Illumination	Hersteller:
Backlight	Gehäusegeometrie:
Constant	Betriebsmodus:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

267.2 x 32.2 x 21.7	Größe (mm):
286	Gewicht (g):
255.2 x 25	Aktive Fläche (mm):

Optische Eigenschaften

Blue	Farbe:
455	Wellenlänge (nm):

Elektronische Spezifikationen

0.8A	Minimaler Eingangsstrom:
------	--------------------------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads	Stecker:
24V	Eingangsspannung (V):
Stromversorgung: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855	

Umwelt & Haltbarkeit

0 - 50	Betriebstemperatur (°C):
IP50	Schutzart:

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Contains SVHC(s)	Reach 233:

Produktdetails

- Intensive, diffuse Beleuchtung mit Intensität bis 226.000 Lux
- Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
- [UltraSeal wasserdichte Hintergrundbeleuchtungen](#) für raue Umgebungen sind ebenfalls erhältlich
- Manuelle Intensitätsregelung ([#89-555](#)) empfohlen (optional)

Die Advanced Illumination Linienbeleuchtungen mit mittlerer Intensität bieten eine intensive, diffuse Beleuchtung mit bis zu 226.000 Lux. Die Hintergrundbeleuchtungen sind mit verschiedenen Wellenlängen für eine problemlose Systemintegration erhältlich. Die Advanced Illumination Linienbeleuchtungen mit mittlerer Intensität sind ideal für Anwendungen wie Linienscans und Silhouettenbildung eines Objekts. [Advanced Illumination UltraSeal wasserdichte Hintergrundbeleuchtungen](#) mit Schutzart IP69K für Anwendungen in rauen Umgebungen sind ebenfalls verfügbar.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil [#66-855](#) benötigt. Es wird die manuelle Intensitätssteuerung [#89-555](#) empfohlen, sie wird separat verkauft.

Dateien für 3D-druckbare Halterungen



Ringlicht-Konfiguration

DOWNLOAD

Diese 3D-gedruckten Halterungen wurden für die [Halterungssysteme mit Gelenkarm](#) entwickelt. Sie dienen der einfachen Positionierung von Leuchten in Hell- und Dunkelfeld-Konfigurationen. Das Design ist für die Montage der Beleuchtung auf 1/4-20"-Montageplatten oder in 80/20-Extrusionssystemen ausgelegt, kann aber je nach den Bedürfnissen des Nutzers angepasst werden. Es sind Halterungen für Ring-, Balken-, Linien- und Inline-Punktstrahler erhältlich.



Anwendungshinweis

Beleuchtungshalterungen für Bildverarbeitungsanwendungen
[Lesen](#) 



Video

Assemblierung von 3D-gedruckten Halterungen für gängige Beleuchtungsgeometrien
[Anschauen](#) 