

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #35-726-566 3-4 TAGE

- 1 +

€2.522,00

+ WARENKORB

Stk. 1-2

€2.522,00

Stk. 3+

€2.144,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Toleranz Brennweite (%): ±1.5

Oberflächenqualität: 60-40

Oberflächengenauigkeit:

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/8                                                                                                                   |
| <b>Durchmesser (Zoll):</b><br>10.00 +0.06/-0                                                                          |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>254.00 +1.5/-0                                                                            |
| <b>Effektive Brennweite EFL (Zoll):</b><br>100.0                                                                      |
| <b>Effektive Brennweite EFL (mm):</b><br>2,540.00                                                                     |
| <b>Krümmungsradius (mm):</b><br>5,080.00                                                                              |
| <b>Blende (f/#):</b><br>f/10                                                                                          |
| <b>Beschichtung:</b><br>Protected Gold (700-10000nm)                                                                  |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >96% @ 700 - 2000nm<br>R <sub>avg</sub> >96% @ 2000 - 10,000nm |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                                                 |
| <b>Rückseite:</b><br>Ground                                                                                           |
| <b>Freie Apertur CA (mm):</b><br>229                                                                                  |
| <b>Randdicke ET (Inch):</b><br>1.75                                                                                   |
| <b>Randdicke ET (mm):</b><br>44.50                                                                                    |
| <b>Typ:</b><br>Parabolic Mirror                                                                                       |
| <b>Wellenlängenbereich (µm):</b><br>0.7 - 10                                                                          |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>700 - 10000                                                                       |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>0.8 J/cm <sup>2</sup> @ 1064nm, 10ns                    |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |