

Präziser absorbierender ND-Filter mit Antireflexbeschichtung, OD 1,0, 25 mm Durchm.



Precision Absorptive Neutral Density (ND) Filters

Produkt **#16-065** [Lagernd](#)

- 1 + **€100,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€100,00

Stk. 11+

€90,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
25.00

Optische Dichte OD:
1.0 ±10% @ 550nm

Glas-/Filternummer:
[SCHOTT NG4](#)

Substrat: ☐ ND Filter Glass
Beschichtung: BBAR (450-700nm)
Brechungsindex n_d: 1.51
Oberflächenqualität: 80-50
Transformationstemperatur (°C): 483
Dicke (mm): 1.96 (nominal)
Transmission (%): 10.00
Typ: Neutral Density Filter
Blockungsbereich (nm): 400 - 700
Freie Apertur (%): 90
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/4
Parallelität (Bogensekunden): <30
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.0% @ 450 - 700nm @ 0°

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform