

Linienlicht Cobra Max, rot, 100 mm



100mm Cobra MaxLine Light



Produkt **#73-945** **1 In Stock**

-

1

+

€2.480⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.480,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
LED	Beleuchtungsart:
Hinweis: Lights are fan cooled. See datasheet for additional mounting, spectral, and irradiance information	
ProPhotonix	Hersteller:

Line Light	Gehäusegeometrie:
Betriebsmodus:	
Ethernet Controlled, Continuous	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Länge (mm):	
100.00	
Größe (mm):	
100.00 x 173.50	
Linsenposition:	
Collimated (M2)	
Optische Eigenschaften	
Farbe:	
Red	
Halbwertsbreite FWHM (nm):	
20.00	
Wellenlänge:	
630	
Arbeitsabstand (mm):	
10-61	
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Stecker:	
Straight	
Betriebsspannung (V):	
24	
Stromversorgung:	
Power supply required and sold separately. USA: #73-977	
Kabellänge (m):	
2m braided power cable included	
Gewinde & Montage	
Mount:	
Aluminum T-Slot Extrusion	
Konformität mit Standards	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	

Produktdetails

- Intensitäten bis zu 3140 kLux
- 100, 300 oder 600 mm Länge verfügbar
- Weiße, rote multispektrale und SWIR-Beleuchtung

ProPhotonix COBRA™ MAX LED-Linienlichter sind schlanke, kompakte LED-Linienlichter, die in Längen von 100, 300 oder 600 mm mit roter, weißer, multispektraler oder SWIR-Beleuchtung erhältlich sind. Die Linienlichter verfügen über die Chip-on-Board-LED-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen oberflächenmontierten LED-Versionen eine größere Gleichmäßigkeit, thermische Leistung und Intensität bei gleichzeitig kompakter Größe bietet. Die multispektrale Version der ProPhotonix COBRA™ MAX LED-Linienlichter bietet RGB-IR-Beleuchtung und die Möglichkeit, jede Wellenlänge unabhängig zu steuern. Das leicht zu bedienende, umfassende Softwarepaket kann an die jeweiligen Anwendungsbedürfnisse angepasst werden und ist über einen QR-Code, der den Geräten beiliegt, herunterladbar. Die Beleuchtungen sind ideal für viele Linescan-Inspektionsanwendungen wie Solarzelleninspektion, Halbleiterinspektion, Lebensmittelsortierung und Flachbildschirminspektion.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil #73-977 benötigt (wird separat verkauft). Optionale Linsensätze sind erhältlich, um den Arbeitsabstand durch Veränderung der Position der Projektionslinse anzupassen.