

Linienlicht Cobra Max, weiß, 100 mm



100mm Cobra MaxLine Light



Produkt **#73-944** **KONTAKT**

-

1

+

€2.405⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€2.405,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
LED	Beleuchtungsart:
Hinweis: Lights are fan cooled. See datasheet for additional mounting, spectral, and irradiance information	
ProPhotonix	Hersteller:

Line Light	Gehäusegeometrie:
Ethernet Controlled, Continuous	Betriebsmodus:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
100.00	Länge (mm):
100.00 x 173.50	Größe (mm):
Collimated (M2)	Linsenposition:
Optische Eigenschaften	
White	Farbe:
10-61	Arbeitsabstand (mm):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Straight	Stecker:
24	Betriebsspannung (V):
Stromversorgung: Power supply required and sold separately. USA: #73-977	
2m braided power cable included	Kabellänge (m):
Gewinde & Montage	
Aluminum T-Slot Extrusion	Mount:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Intensitäten bis zu 3140 kLux
- 100, 300 oder 600 mm Länge verfügbar
- Weiße, rote multispektrale und SWIR-Beleuchtung

ProPhotonix COBRA™ MAX LED-Linienlichter sind schlanke, kompakte LED-Linienlichter, die in Längen von 100, 300 oder 600 mm mit roter, weißer, multispektraler oder SWIR-Beleuchtung erhältlich sind. Die Linienlichter verfügen über die Chip-on-Board-LED-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen oberflächenmontierten LED-Versionen eine größere Gleichmäßigkeit, thermische Leistung und Intensität bei gleichzeitig kompakter Größe bietet. Die multispektrale Version der ProPhotonix COBRA™ MAX LED-Linienlichter bietet RGB-IR-Beleuchtung und die Möglichkeit, jede Wellenlänge unabhängig zu steuern. Das leicht zu bedienende, umfassende Softwarepaket kann an die jeweiligen Anwendungsbedürfnisse angepasst werden und ist über einen QR-Code, der den Geräten beiliegt, herunterladbar. Die Beleuchtungen sind ideal für viele Linescan-Inspektionsanwendungen wie Solarzelleninspektion, Halbleiterinspektion, Lebensmittelsortierung und Flachbildschirminspektion.

Bitte beachten Sie: Es wird das 24-V-Netzteil [#73-977](#) benötigt (wird separat verkauft). Optionale Linsensätze sind erhältlich, um den Arbeitsabstand durch Veränderung der Position der Projektionslinse anzupassen.