

TECHSPEC®

Linearer Polarisationsfilm, 100 x 100 mm (XP42-75)



Produkt #86-187 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

-

1

+

€29,95

+ WARENKORB

Stk. 1+

€29,95

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Auslöschungsverhältnis:
9000:1 (nominal at 555nm)

Substrat: ☐
[Polymer Film XP42-75](#)

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +80

Größe (mm):
100.0 x 100.0

Dicke (mm):
0.77 ±0.08

Transmission (%) : Single: 42 Parallel: 36 Crossed: <0.004 (nominal at 555nm)
Typ : Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm) : +1.0/-1.0
Aufbau : Polarizing Film
Hinweis : Polarization axis can be identified as follows: Circular Parts - Parallel to direction of notch on polarizer Square Parts - Parallel to mark on protective film Rectangular Parts - Parallel to first listed dimension
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 700
Polarisationseffizienz (%) : >99.98 (nominal at 555nm)
#Sorting : 31.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 235 : Konform