

PCX-Kondensorlinse, 100 mm Durchm. x 200 mm BW



Produkt #27-501 Lagernd

1 €97,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€97,00
Stk. 11+
€86,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
100.00 +0.0/-0.5

Effektive Brennweite EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm

Hintere Brennweite BFL (mm):
189.00

Beschichtung:

Uncoated
Substrat: N-BK7
Oberflächenqualität: 120-80
Mittendicke CT (mm): 17.00
Randdicke ET (mm): 4.12
Radius R₁ (mm): 103.50
Freie Apertur CA (mm): 97
Blende: 2.00
Numerische Apertur NA: 0.25
Typ: Condenser Lens
Fase: Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen