

# 100 x 150mm, Weiß, EuroBrite™ Punktbeleuchtung

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



White AI EuroBrite Spot Light

Produkt **#33-453** **2 In Stock**

-

1

+

€625<sup>,00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €625,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

**Bitte beachten Sie:** Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

| Produktdetails  |                        |
|-----------------|------------------------|
| 50,000          | Lebensdauer (Stunden): |
| SL-S100150M-WHI | Modellnummer:          |
| LED Illuminator | Beleuchtungsart:       |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| See Technical Information Tab for Typical Intensity | Hinweis:          |
| Advanced Illumination                               | Hersteller:       |
| Spot Light                                          | Gehäusegeometrie: |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Strobed or Constant | Betriebsmodus: |
|---------------------|----------------|

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|                |              |
|----------------|--------------|
| 150 x 139 x 30 | Größe (mm):  |
| 253.00         | Gewicht (g): |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 100 x 150 | Aktive Fläche (mm): |
|-----------|---------------------|

Optische Eigenschaften

|       |        |
|-------|--------|
| White | Farbe: |
|-------|--------|

Elektronische Spezifikationen

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| 0.42 - 0.49A           | Max. Eingangsstrom:           |
| 10% @ 0.7V, 100% @ 10V | Analoge Intensitätssteuerung: |

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 10µm | Trigger-Puls-Verzögerung: |
|------|---------------------------|

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Flying Leads                    | Stecker:              |
| 24V nominal (min. 22 / max. 28) | Eingangsspannung (V): |

|                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#66-855</a><br>Europe: <a href="#">#66-855</a><br>Japan: <a href="#">#89-513</a><br>Korea: <a href="#">#33-773</a><br>China: <a href="#">#66-855</a> | Stromversorgung: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Umwelt & Haltbarkeit

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 0 - 60 | Betriebstemperatur (°C): |
| IP67   | Schutzart:               |

Konformität mit Standards

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <a href="#">Konform</a>          | RoHS 2015:              |
| <a href="#">Anzeigen</a>         | Konformitätszertifikat: |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a> | Reach 233:              |

Produktdetails

- Serienschaltung von bis zu vier 100 x 150 mm Geräten
- Kein Kühlkörper erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau

Die Advanced Illumination EuroBrite™ Punktbeleuchtungen besitzen auf der Platine integrierte Treiber für Blitz- und Dauerbetrieb und eignen sich dadurch ideal, auch bei höchsten Anforderungen an die Leistungsfähigkeit. Die "Adaptive OverDrive™"-Funktion erlaubt eine Leistungsoptimierung im Strobe-Modus, "Adaptive Thermal Feedback™" ermöglicht die Regelung des Betriebsstroms durch den Benutzer, verhindert damit eine Überhitzung und macht einen Kühlkörper überflüssig. Die Advanced Illumination EuroBrite™ Punktlichter besitzen ein robustes, versiegeltes Gehäuse und sind in blau, weiß oder rot erhältlich. Die Möglichkeit, bis zu vier miteinander verbundene 100 x 150 mm Geräte zu betreiben, und eine analoge Dimmerfunktion sowohl für den Blitz- als auch für den Dauerbetrieb erweitern die Anpassungsmöglichkeiten der Beleuchtung.

**Bitte beachten Sie:** Ein 24 V-Netzteil ist erforderlich.

Technische Informationen

| Typical Intensity |           |            |           |             |
|-------------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| Size              | 50 x 75mm | 50 x 75mm  | 50 x 75mm | 100 x 150mm |
| Working Distance  | 100mm     | 300mm      | 600mm     | 600mm       |
| Area              | 79 x 56mm | 117 x 99mm | ø198mm    | 325 x 198mm |

|                            |       |    |    |     |
|----------------------------|-------|----|----|-----|
| Typical Irradiance (W/M²)  | 100.0 | 74 | 28 | 147 |
| Typical Illuminance (kLux) | 34.0  | 25 | 10 | 49  |

---