

TECHSPEC[®] Ultrakurzpulsspiegel, 1000 - 1060 nm, 25,4 mm Durchm.



Produkt **#14-846** **1 In Stock**

-

1

+

€285^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€285,00 stückpreis
Stk. 10+	€251,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Laser Mirror	Typ:
Typische Anwendungen:	
Yb:doped Lasers 1st Harmonic	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
80	Freie Apertur (%):

Commercial Polish	Rückseite:
25.40 +0.00/-0.10	Durchmesser (mm):
6.35 ±0.10	Dicke (mm):

<10	Parallelität (Bogensekunden):
-----	-------------------------------

Optische Eigenschaften

10-5	Oberflächenqualität:
R _s >99.95% @ 1000 - 1060nm R _p >99.9% @ 1000 - 1060nm	Beschichtungsspezifikation:

0 ±20fs ² @ 1000 - 1060nm (s-pol & p-pol)	GDD-Spezifikation:
1000 - 1060	Wellenlängenbereich (nm):

λ/8	Oberflächenebenheit (P-V):
Dielectric	Art der Beschichtung:

Ultrafast (1000-1060nm)	Beschichtung:
1030	Designwellenlänge DWL (nm):

45	Einfallswinkel (°):
Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: ☐

0.45 J/cm ² @ 1030nm, 207fs, 1 pulse 0.35 J/cm ² @ 1030nm, 207fs, 1,000 pulses	Zerstörschwelle, laut Design: ☐
---	--


Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- Entwickelt mit hoher Reflexion für Strahlenkungsanwendungen
 - Ionenstrahl-gesputterte (IBS) Beschichtung für geringe Streuung und Absorption
 - GDD von 0 ±20 fs² im Design-Wellenlängenbereich
- TECHSPEC® Hochqualitative Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD bieten eine hohe Reflexion bei einem Einfallswinkel von 0° oder 45° und sind ideal für Strahlenkungsanwendungen geeignet. Diese Spiegel haben eine dispersionskompensierende Beschichtung, die durch einen präzisen IBS-Prozess erreicht wird und weisen eine geringere Streuung und Absorption als herkömmliche dielektrische Laserspiegel auf. Sie verfügen auch über hochwertige Quarzglassubstrate mit einer Oberflächenqualität von 10-5 und einer Oberflächenebenheit von λ/20. TECHSPEC® Hochqualitative Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD haben eine Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von nahezu Null bei ihrem Designwellenlängenbereich, wodurch die Dispersion des reflektierten Strahls minimiert wird. Typische Anwendungen sind z. B. die Lenkung von Femtosekunden-Laserpulsen.
- Bitte beachten Sie:** Bitte [kontaktieren](#) Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen TECHSPEC® hochqualitativen Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD mit einer kundenspezifischen Größe, Winkel oder Designwellenlänge benötigen.

Technische Informationen



Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen

• Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie
Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

Kompatible Halterungen
