


TECHSPEC[®] 1000nm, 25mm Durchmesser, dichroitischer Langpassfilter



Produkt **#87-040** 2 In Stock

-

1

+

€190^{,55}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-5	€190,55 stückpreis
Stk. 6-25	€152,44 stückpreis
Stk. 26-49	€140,08 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Dichroic Filter


Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Durchmesser (mm): 25.00 +0.0/-0.1	
Dicke (mm): 1.05 ±0.1	
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2	
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2	
Optische Eigenschaften	
Einfallswinkel (°): 45	
Grenzwellenlänge (nm): 1,000.00	
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)	
Beschichtung: Hard Coated	
Reflexion (%): >97, Average Polarization >95, Absolute Polarization	
Reflexionswellenlänge (nm): 750 - 950	
Oberflächenqualität: 60-40	
Transmission (%): >85, Average Polarization >80, Absolute Polarization	
Transmissionsbereich (nm): 1035 - 1600	
Verzerrung der transmittierten Wellenfront: λ/4	
Toleranz Grenzwellenlänge (%): ±2	
Flankenfaktor (%): 3.00	
Wellenlängenbereich (nm): 750 - 1600	
Wellenlängenbereich (µm): 0.75 - 1.6	
Umwelt & Haltbarkeit	
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7	
Konformität mit Standards	
RoHS 2015: Konform	
Konformitätszertifikat: Anzeigen	
Reach 247: Konform	

PRODUKTDDETAILS

- Ideal für Fluoreszenz- oder Multispektralbildgebung
 - Exakte Grenzwellenlänge
 - Breiter Transmissions- und Reflexionsbereich
- Unsere dichroitischen TECHSPEC® Langpassfilter sind für einen Einfallswinkel von 45° konzipiert. Das geblockte Licht wird im Winkel von 90° reflektiert, damit eignen sich diese Filter ideal für Fluoreszenzanwendungen oder als spektrale **Strahlteiler**. Diese hart beschichteten Filter sind nur wenig polarisationsabhängig, haben breite Spektralbereiche und ein präzises Quarzglassubstrat. Die zur Verfügung gestellten Reflexions- und Transmissionskurven erleichtern die Integration der dichroitischen TECHSPEC® Langpassfilter in Ihre Anwendung.
- Hinweis:** Die Markierung am Rand des Filters zeigt in Richtung der Fläche S1 mit der Filterbeschichtung, auf die das Licht auftreffen soll.
- Die eingesetzten harten Beschichtungen erhöhen die Haltbarkeit, ohne die Leistung zu verschlechtern. Durch die harte Beschichtung sind die dichroitischen Langpassfilter sehr beständig gegen Feuchtigkeit, Temperatur und Abnutzung. Außerdem verringert sich die Gefahr der Beschädigung bei der Handhabung dieser Filter.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Filtertyp	Transmittierte Wellenfront (RMS)	Oberflächenqualität	Oberflächenebenheit (P-V)	R(avg)	T(avg)
HP dichroitisch	$\lambda/10$	40-20	$\lambda/2$	> 98%	> 90%
Dichroitisch Fluoreszenz	1 λ	60-40	-	> 98%	> 90%
Dichroitisch Langpass	$\lambda/4$	40-20	-	> 97%	> 85%

KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie

Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

KOMPATIBLE HALTERUNGEN