

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Rechtwinkliger N-BK7-Spiegel 10,0 mm, Beschichtung für 400-750 nm



Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

Produkt #87-387 3-4 TAGE



1



€125,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€125,00

Stk. 6+

€100,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Dielectric Mirror (400-750nm)

Beschichtungsspezifikation:
Hypotenuse: R_{avg} >98% @ 400 - 750nm (0 - 45°)
R_{avg} >99% @ 400 - 750nm (0°)

Wellenlängenbereich (nm):

400 - 750
Länge Katheten (mm): 10.00
Länge Hypotenuse (mm): 14.10
Oberflächenebenheit (P-V): λ/8
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Toleranz Größe (mm): ±0.1
Art der Beschichtung: Dielectric
Winkeltoleranz (Bogenminuten): ±2
Freie Apertur (%): 90
Typ: Right Angle Mirror
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen