

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 100 mm



100mm Focal Length, #86-410



Produkt #86-410 Lagernd

- 1 +

€430,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€430,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
92.10

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.6°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:

5.0°
Filtergewinde: M46 x0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 52
Außendurchmesser (mm): 52.00
Gewicht (g): 257
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 2.7°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 7
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 7.2°
Max. Bildkreis (mm): 21.60
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0228
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 9.7°
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 9.8°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 8.0°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 4.1°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 3.3°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 100.00
Vergrößerung PMAG: 0.16
Max. Sensorgröße: 4/3"
Arbeitsabstand (mm): 750 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2.8 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 31.42
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 2.0°
Hauptebene Objektseite (mm): -25.65
Hauptebene Bildseite (mm): -86.83
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 9.8° Vertical: 7.4° Diagonal: 12.1°
Maximale Verzeichnung (%): 1.6
Position Austrittspupille (mm): -50.5
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: Compact Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

REACH 201:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)
