

TECHSPEC[®] SWIR-Objektiv mit Festbrennweite der C-Serie, 100 mm Brennweite



Produkt #23-225 20+ In Stock

-

1

+

€476⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€476,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
C SWIR Series	Series:
Fixed Focal Length Lens	Typ:
Compact Lens	Objektivtyp:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	

Variable	Blende:
76.15	Länge (mm):
52	Max. Durchmesser (mm):
52	Außendurchmesser (mm):
257	Gewicht (g):
6.9	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):

Optische Eigenschaften	
9.7°	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
5.0°	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
4.1°	Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
3.6°	Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
3.3°	Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
2.7°	Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
2.0°	Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
21.60	Max. Bildkreis (mm):
0.0228	Numerische Apertur NA, Objektseite:
7 (6)	Anzahl Elemente (Gruppen):
900 - 1700	Wellenlängenbereich (nm):
100.00	Brennweite BW (mm):
750 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): Horizontal: 9.8° Vertical: 7.4° Diagonal: 12.1°	
f/2.8 - f/22	Blende (f/#):
900 - 1700nm BBAR	Beschichtung:
900 - 1700nm BBAR	Beschichtungsspezifikation:
31.42	Position Eintrittspupille (mm):
-25.65	Hauptebene Objektseite (mm):
-86.83	Hauptebene Bildseite (mm):
1.6	Maximale Verzeichnung (%):
-50.5	Position Austrittspupille (mm):
SWIR	Wellenlängenbereich:

Sensor	
4/3"	Max. Sensorgröße:
2.74	Pixel Size (µm):

Gewinde & Montage	
M46 x0.75 (Female)	Filtergewinde:
C-Mount	Mount:

Umwelt & Haltbarkeit	
----------------------	--

Lagerungstemperatur (°C):

-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

Anzeigen

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu 2/3“ Sensoren
- Bis zu 7,5 Megapixel und 2,8 µm Pixelgröße
- Kompakte (C = „Compact“) SWIR-Objektive für 900-1700 nm
- Brennweiten von 3,5 mm bis 100 mm

Die TECHSPEC® **SWIR**-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie sind kompakte, leichte Objektive, die als kostengünstige Alternative zu den **TECHSPEC® Objektiven mit Festbrennweite der SWIR-Serie** entwickelt wurden. Die Objektive haben eine große maximale Apertur, breitbandige AR-Beschichtungen optimiert für den Wellenlängenbereich von 900 bis 1700 nm sowie Arbeitsabstände und Auflösungen passend für Fertigungsautomatisierungs- und Inspektionsaufgaben. Für eine optimale Auflösung und Leistung werden SWIR-Filter und **SWIR-LED-Beleuchtung** empfohlen. Die TECHSPEC® SWIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie bieten aufgrund von engen Fertigungstoleranzen eine hohe Abbildungsleistung und geringe Variationen zwischen den Objektivchargen, sodass die Objektive einfach in mehrere Systeme integriert werden können. Die Objektive der C-Serie sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung, die Fertigungsautomatisierung und autonome Anwendungen und werden auch für den **VIS-** oder **VIR-NIR**-Bereich angeboten.