

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der CA-Serie, TFL-Mount, 100 mm



100mm CA Series Fixed Focal Length Lens

Produkt #11-322 3-4 TAGE



1



€960,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€960,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:
Variable

Länge (mm):
132.97

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
28.8mm - 3.7°

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
40.1mm - 5.0°

Filtergewinde:

M46 x0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 61
Außendurchmesser (mm): 61
Gewicht (g): 597
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 21.9mm - 2.7°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 0
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor: 57.6mm - 7.3°
Max. Bildkreis (mm): 27.90
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0318
Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor: 78.8mm - 9.8°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor: 64.7mm - 8.1°
Anzahl Elemente (Gruppen): 8 (5)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 32.8mm - 4.1°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 26.4mm - 3.3°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 100.00
Vergrößerung PMAQ: 0.22
Max. Sensorgröße: APS-C
Arbeitsabstand (mm): 500 - ∞
Mount: TFL-Mount
Blende (f/#): f/2.8 - f/22
Beschichtung: λ/4 MgF ₂
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂
Position Eintrittspupille (mm): 56.63
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 16.4mm - 2.1°
Hauptebene Objektseite (mm): 48.89
Hauptebene Bildseite (mm): -51.79
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 101.7mm - 12.7° Vertical: 76.3mm - 9.6° Diagonal: 127.2mm - 15.9°
Maximale Verzeichnung (%): 0.05
Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor: 102.1mm - 12.7°
Position Austrittspupille (mm): -44.61
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance Lens
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
--

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

Reach 235:
[Konform](#)